



KN18N

**Barr. ligação rápida neutro 4x25+14x4**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

**Arquitetura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

**Dimensões**

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 33 mm |
| Largura      | 75 mm |
| Profundidade | 34 mm |

**Tensão**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

**Materiais**

|     |      |
|-----|------|
| Cor | Azul |
|-----|------|