



KN18P

Barr. ligação rápida fase 4x25+14x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Arquitetura

Número de polos 1

Dimensões

Altura 33 mm

Largura 75 mm

Profundidade 34 mm

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Materiais

Cor Castanho