



KN22E

### Barr. ligação rápida terra 5x25+17x4

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

##### Funções

suitableforflexiblecore	Sim
-------------------------	-----

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

##### Dimensões

Profundidade produto instalado	34 mm
Altura produto instalado	33 mm
Largura produto instalado	90 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto	0.021 kg
Cor	verde/amarelo
Cor	verde

##### Ligação

Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do condutor (rígida)	1.5...25 mm <sup>2</sup>

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------