



KN22N

Barr. ligação rápida neutro 5x25+17x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Arquitetura

Número de polos 1

Dimensões

Altura 33 mm

Largura 90 mm

Profundidade 34 mm

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Materiais

Cor Azul