



KN22P

**Barr. ligação rápida fase 5x25+17x4**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Arquitetura**

Número de polos	1
-----------------	---

**Dimensões**

Altura	33 mm
Largura	90 mm
Profundidade	34 mm

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

**Materiais**

Cor	Castanho
-----	----------