



KN22P

Barr. ligação rápida fase 5x25+17x4

Características técnicas

Arquitectura

| | |
|---------------|-----|
| Nº de pólos | 1 P |
| Tipo de pólos | 1 P |

Corrente eléctrica

| | |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 63 A |
|---------------------|------|

Dimensões

| | |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 34 mm |
| Altura produto instalado | 33 mm |
| Largura produto instalado | 90 mm |

Materiais, acabamento, cores

| | |
|----------------------------------|----------|
| Peso do cobre contido no produto | 0.021 kg |
| Cor | castanho |
| Cor | castanho |

Padrões

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Directiva Europeia WEEE | em conformidade |
|-------------------------|-----------------|