



KN26E

## Barr. ligação rápida terra 6x25+20x4

### Características técnicas

#### Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P

#### Funções

suitableforflexiblecore	Sim
-------------------------	-----

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
---------------------	------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	34 mm
Altura produto instalado	33 mm
Largura produto instalado	105 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto	0.025 kg
Cor	verde/amarelo
Cor	verde

#### Ligação

Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Secção transversal do condutor (rígida)	1.5...25 mm <sup>2</sup>

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Livre de halógeno	No
-------------------	----