



**Borne de junção 35 a 150mm<sup>2</sup>**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	309 A
------------------	-------

**Dimensões**

Altura	118,50 mm
Largura	31 mm
Profundidade	100 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

**Ligações**

Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	35 - 150 mm <sup>2</sup>

**Materiais**

Cor	Cinzento
Material	Poliamida (PA)

**Conectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

KR15P