



KR15P

Borne de junção 35 a 150mm²

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	309 A
------------------	-------

Dimensões

Altura	118,50 mm
Largura	31 mm
Profundidade	100 mm

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	35 - 150 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	35 - 150 mm ²

Materiais

Cor	Cinzento
Material	Poliamida (PA)

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------