



KR15P

Borne de junção 35 a 150mm²

Características técnicas

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	1000 V
---	--------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	309 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	100 mm
Altura produto instalado	118.5 mm
Largura produto instalado	31 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor	cinzento escuro
Material	poliamida (PA)

Ligação

sectionconcrosssectionsc	35 ; 150 mm ²
sectionconcrosssectionfs	50 ; 150 mm ²
Secção de ligação em cabo flexível	35 / 150mm ²
Secção transversal do condutor (flexível), com manga de fio	50...150 mm ²
Secção transversal do condutor (flexível), sem manga de fio	50...150 mm ²

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-60...105 °C
------------------------------	--------------