



KR95P

Borne de junção 25 a 95mm²

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	232 A
------------------	-------

Dimensões

Altura	97,60 mm
Largura	25 mm
Profundidade	82,80 mm

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	25 - 95 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	2.5 - 95 mm ²

Materiais

Cor	Cinzento
Material	Poliamida (PA)

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------