



Barra de cobre perf. M5 12x5mm I.245

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora 5 - 5 mm

Altura do barramento 12 mm

Comprimento do barramento 245 mm

Equipamento

Número de secções 1

Materiais

Material Cobre

KS72B