




LF1001009016



## Calha LF 10x12; sem agrafos

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	10 mm
Largura	12 mm
Comprimento	2000 mm
Secção transversal interior	84 - 84 mm <sup>2</sup>

#### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	0
--	---

#### Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	9016
Cor	Branco trânsito

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK06
Índice de proteção IP	IP30

#### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

#### Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

#### Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de partições conectáveis	0
Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Com película protetora	Não