



LF1501509016A

## Calha LF 15x15, adesiva; sem agrafos

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 15 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 15 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 1

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 1

#### Tampa, porta

Forma da tampa pré-montado

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 150 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de compartimentos 1

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

Índice de protecção IP IP30

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C