



LF3003049016



## Ângulo interior LF 30030

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação mantido pela tampa

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 30 mm

Largura da calha 30 mm

Medida A 60 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta -

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 90 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

