



LF3003057030

## Ângulo plano LF 30030

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos	LF, LFF
--------------------------	---------

#### Dimensões

Altura da calha	30 mm
Largura da calha	30 mm
Medida A	60 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta	-
-----------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
Cor RAL	RAL 7030 - Cinzento pedra
Material	PVC
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo	90 °
----------------	------

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios	Moldado
-------------------------	---------

#### Padrões

Homologações	EN50085-2-1
--------------	-------------

#### Segurança

Livre de halógeno	No
textimpactstrength	IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------