



LF3003059016



Ângulo plano LF 30030

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF

Dimensões

Altura da calha 30 mm

Largura da calha 30 mm

Medida A 60 mm

Tampa, porta

Tampa com junta -

Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C