



LF3003089016



## Tê e cruz LF 30030

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação mantido pela tampa

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura da calha 30 mm

Largura da calha 30 mm

Medida A 130 mm

Altura 30 mm

Largura 30 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta -

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C