



LF302G

### Fusível 10x38 gG 2A 500V

#### Características técnicas

##### Fusível

Características do fusível	gG
Dimensão do fusível	10.3 x 38

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	2 A
------------------	-----

##### Potência

Potência total dissipada em IN	0,60 W
--------------------------------	--------

##### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

##### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal	500 - 500 V