



LF302G

### Fusível 10x38 gG 2A 500V

#### Características técnicas

##### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	2 A
etimcuiec609472	120 kA

##### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	0.6 W
--------------------------------	-------

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------