



LF308G

Fusível 10x38 gG 8A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	8 A
etimicuiiec609472	120 kA

Fusível

Característica do fusível	gG
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	0.75 W
--------------------------------	--------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------