



LF312G

### Fusível 10x38 gG 12A 500V

#### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	12 A
etimcuiec609472	120 kA

#### Fusível

Característica do fusível	gG
---------------------------	----

#### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1.3 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Livre de halógeno	Yes
-------------------	-----