



LF332PV

Fusível Fotovoltaico 10x38 600V DC 32A

Características técnicas

Fusível

Características do fusível	gPV
Dimensão do fusível	10.3 x 38

Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Potência

Potência total dissipada em IN	4,40 W
--------------------------------	--------

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I _{cn} AC de acordo com a IEC60898-1	30 kA
---	-------

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão nominal	600 - 600 V