



LF4011089016



## Tê e cruz LFF 40110

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Dimensões

Altura da calha	40 mm
Largura da calha	110 mm
Medida A	190 mm
Altura	40 mm
Largura	110 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta	-
-----------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios	Moldado
-------------------------	---------

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

#### Segurança

Livre de halógeno	Yes
-------------------	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

#### Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------