



LF6006009016



Calha LF 61x57; 2 agrafos/m

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Botão de pressão

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 57 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 28 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 12

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 12

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 2690 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe 1

Nº de compartimentos 1 / 2

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Segurança

Índice de protecção IP	IP30
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------