



LF6009007030



Calha LF 61x90; 2 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 90 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 50 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 18

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem 18

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 4360 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe 1

Nº de compartimentos 1 / 2

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP IP30

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente

-5...65 °C