



LF6011007030



## Calha LF 61x110; 2 agrafos/m

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Botão de pressão

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

#### Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 110 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 80 mm

#### Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 23

Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm<sup>2</sup> ou 3x2,5mm<sup>2</sup>) com / sem aparelhagem 23

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7030 - Cinzento pedra

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

#### Cabo

Secção Interna / Usual 5460 mm<sup>2</sup>

#### Equipamento

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1 / 4

Nº de agrafos por metro 2

#### Padrões

**Segurança**

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Índice de protecção IP | IP30 |
| textimpactstrength     | IK07 |

**Condições de utilização**

---

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...60 °C |
|------------------------------|------------|

**Temperatura**

---

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | -5...65 °C |
|----------------------|------------|