



LF6015059016



Ângulo plano LF 60150

Características técnicas

Configuração

antibacteriantreatment Não

Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF, FB

Dimensões

Altura da calha 61 mm

Largura da calha 150 mm

Medida A 180 mm

Tampa, porta

Tampa com junta -

Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C