

LF6019007030

Calha LF 60x190; 2 agrafos/m

Características técnicas

Configuração	
antibacterialtreatment	Não

Conectividade	
Acessórios de alinhamento	Perfil fornecido com uniões

Dimensões	
Altura da calha	60 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da calha	190 mm
Distância horizontal de furações	125 mm
Distância vertical de furações	110 mm

Capacidade	
Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação)	38
Capacidade de ligação 11mm (3x1,5mm² ou 3x2,5mm²) com / sem aparelhagem	38

Tampa, porta	
Forma da tampa	a granel

Materiais, acabamento, cores	
Cor	Cinzenta
Grupo material	plástico
Tipo de tratamento da superficie	não-tratado
Transparente	Não

Cabo	
Secção Interna / Usual	9060 mm²

Equipamento	
Nº de separadores fixos	0
Nº de separadores por encaixe	3
Nº de compartimentos	1 / 4
Nº de agrafos por metro	2

Padrões	
Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária

Segurança	
Índice de protecção IP	IP30

textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5…60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente	-5…65 °C