



LF6019059016



## Ângulo plano LF 60190

### Características técnicas

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Compatibilidade

Compatibilidade produtos LF, LFF, FB

#### Dimensões

Altura da calha 61 mm

Largura da calha 190 mm

Medida A 220 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta -

#### Materiais, acabamento, cores

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 90 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...65 °C