



LFF4006059016



Ângulo plano LF 40060

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 40 mm

Largura da calha 57 mm

Medida A 95 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material ABS

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C