



LFF4009037030

## Ângulo exterior variável LF 40090

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 40 mm

Largura da calha 90 mm

Medida A 68 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C