



LFF4009049016



Ângulo interior variável LFF 40090

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 40 mm

Largura da calha 90 mm

Medida A 115 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C