



LFF401100ALU



Calha LFF 40x110; 2 agrafos/m

Características técnicas

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 40 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 110 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 60 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 17

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 3250 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

