



LFF4011047030

## Ângulo interior variável LF 40110

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 40 mm

Largura da calha 110 mm

Medida A 115 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C