



LFF6006037030

Ângulo exterior variável LF 60060

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encaixado
-----------------	-----------

Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

Conectividade

Acessórios de alinhamento	sem uniões
---------------------------	------------

Dimensões

Altura da calha	60 mm
-----------------	-------

Largura da calha	57 mm
------------------	-------

Medida A	38 mm
----------	-------

Tampa, porta

Tampa com junta	Não
-----------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	Cinzenta
-----	----------

Grupo material	plástico
----------------	----------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

Configurações

Área de ângulo	83 / 97 °
----------------	-----------

Acessórios incluídos

Configuração acessórios	Moldado
-------------------------	---------

Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

Segurança

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------