



LFF6006069016



Topo LF 30/40/60060

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação por aperto e parafuso

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Largura da calha 57 mm

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C