



LFF6009039016



Ângulo exterior variável LFF 60090

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Largura da calha 90 mm

Medida A 48 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C