




LFF6009039016



Ângulo exterior variável LFF 60090

Características técnicas

Dimensões

| | |
|---------|-------|
| Altura | 60 mm |
| Largura | 90 mm |

Acessórios

| | |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

Modo de configuração

| | |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 83 - 97 |
|----------------|---------|

Materiais

| | |
|------------|-----------------|
| Material | PC-ABS |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016 |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

Normas

| | |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

Equipamento

| | |
|------------------------|-----------|
| Com película protetora | Não |
| Séries relacionadas | LFF 60x90 |