



LFF6009057030

## Ângulo plano LF 60090

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Dimensões

Altura da calha 60 mm

Largura da calha 90 mm

Medida A 128 mm

#### Tampa, porta

Tampa com junta Não

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzenta

Cor RAL RAL 7030 - Cinzento pedra

Material ABS

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Configurações

Área de ângulo 83 / 97 °

#### Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...60 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C