



LFF6009069016



## Topo LFF 40/60090

### Características técnicas

#### Arquitetura

Modo de fixação por aperto e parafuso

#### Configuração

antibacterialtreatment Não

#### Conectividade

Acessórios de alinhamento sem uniões

#### Dimensões

Altura da calha 60 mm

Largura da calha 90 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

#### Segurança

textimpactstrength IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

#### Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C