



LFF6011009016

Calha LFF 60x110; 2 agrafos/m

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Botão de pressão

Configuração

antibacterialtreatment Não

Conectividade

Acessórios de alinhamento Perfil fornecido com uniões

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 110 mm

Distância horizontal de furações 125 mm

Distância vertical de furações 60 mm

Capacidade

Capacidade máxima de cabos (Ø 11 mm e 50% de ocupação) 23

Tampa, porta

Forma da tampa a granel

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL 9016

Material PVC

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Transparente Não

Cabo

Secção Interna / Usual 5460 mm²

Equipamento

Nº de separadores por encaixe 3

Nº de compartimentos 1

Nº de agrafos por metro 2

Padrões

Homologações EN50085-2-1

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Segurança

Índice de protecção IP	IP40
textimpactstrength	IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

Temperatura

Temperatura ambiente	-5...65 °C
----------------------	------------
