



## Ângulo interior variável LF 60110

### Características técnicas

#### Acessórios

Tipo de acessório	Moldado
-------------------	---------

#### Modo de configuração

Área de ângulo	83 - 97
----------------	---------

#### Dimensões

Altura	60 mm
--------	-------

Largura	110 mm
---------	--------

#### Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
----------	--

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Cor	Cinzeno pedra
-----	---------------

Código RAL	7030
------------	------

#### Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
----------------------------	------

#### Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

#### Equipamento

Com película protetora	Não
------------------------	-----

Séries relacionadas	LF 60x110
---------------------	-----------

LFF6011047030