



LFF6011049016



Ângulo interior variável LFF 60110

Características técnicas

Acessórios

Tipo de acessório Moldado

Modo de configuração

Área de ângulo 83 - 97

Dimensões

Altura 60 mm

Largura 110 mm

Materiais

Material PC-ABS

Tratamento Sem tratamento

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK07

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 90 °C

Equipamento

Com película protetora Não

Séries relacionadas LFF 60x110