



## Ângulo plano LF 60110

### Características técnicas

#### Dimensões

|         |        |
|---------|--------|
| Altura  | 60 mm  |
| Largura | 110 mm |

#### Acessórios

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tipo de acessório | Moldado |
|-------------------|---------|

#### Modo de configuração

|                |         |
|----------------|---------|
| Área de ângulo | 90 - 90 |
|----------------|---------|

#### Materiais

|            |  |
|------------|--|
| Material   | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tratamento | Sem tratamento   |
| Cor        | Cinzeno pedra  |
| Código RAL | 7030   |

#### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
|----------------------------|------|

#### Normas

|  |     |
|--|-----|
| Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12 | Não |
|--|-----|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

#### Equipamento

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Com película protetora | Não       |
| Séries relacionadas    | LF 60x110 |

LFF6011057030