



LFF6011059016



Ângulo plano LFF 60110

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação Encaixado

Configuração

antibacterialtreatment Não

Dimensões

Altura da calha 60 mm

Largura da calha 110 mm

Medida A 148 mm

Tampa, porta

Tampa com junta Não

Materiais, acabamento, cores

Material PC-ABS isento de halogéneo

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Configurações

Área de ângulo 90 °

Acessórios incluídos

Configuração acessórios Moldado

Segurança

textimpactstrength IK07

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -5...60 °C