



LFF60116ALU

### Topo LFF 40/60110

#### Características técnicas

##### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

##### Conectividade

Acessórios de alinhamento	sem uniões
---------------------------	------------

##### Dimensões

Altura da calha	60 mm
-----------------	-------

Largura da calha	110 mm
------------------	--------

##### Materiais, acabamento, cores

Cor	Alumínio
-----	----------

Material	PC-ABS isento de halogéneo
----------	----------------------------

Grupo material	plástico
----------------	----------

Tipo de tratamento da superfície	não-tratado
----------------------------------	-------------

##### Padrões

Directiva Europeia RoHs	conformidade voluntária
-------------------------	-------------------------

##### Segurança

textimpactstrength	IK07
--------------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...60 °C
------------------------------	------------

##### Temperatura

Temperatura ambiente	-5...60 °C
----------------------	------------