



LNH0010M

## Fusível de facas NH000 gG 10A 500V

### Características técnicas

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	10 A

#### Fusível

Dimensão do fusível	NH000
---------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	51 mm
Altura produto instalado	79 mm
Comprimento	51 mm
Largura produto instalado	21 mm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1.1 W
--------------------------------	-------

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não