



LNH0063M

## Fusível de facas NH000 gG 63A 500V

### Características técnicas

#### Arquitetura

Curva gG

#### Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

#### Condições de utilização

Isolado Não

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I<sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

#### Potência

Potência total dissipada em I<sub>N</sub> 5,40 W

#### Dimensões

Altura 58,50 mm

Largura 21 mm

Profundidade 79 mm