



LNH0063M

Fusível de facas NH000 gG 63A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva gG

Fusível

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível gG

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Condições de utilização

Isolado Não

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I_{cn} AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

Potência

Potência total dissipada em I_N 5,40 W

Dimensões

Altura 58,50 mm

Largura 21 mm

Profundidade 79 mm